


## Ausführungen P130


## P130



Der Paravent lässt sich leicht zusammenfalten. Mit einem Gewicht von 7,5 kg für P130 und 11,5 kg für P180, kann er problemlos getragen werden.

## Ausführungen P180

P180





P130 & P180

## • Materialien & Montage



Die 12 mm starken Lamellen werden aus massivem Filzmaterial gepresst. Danach werden die einzelnen Lamellen mit einer schwarzen Schnur mit 3 mm Durchmesser verbunden. Weitere Schnurfarben auf Anfrage.



Die Verbindungsschnur wird mit einem Schwarz- oder Graulackiertem Knopf aus Aluminium befestigt.



Paravent wird in hellgrau und Anthrazit angeboten